

Mitutoyo**Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 160-250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al \varnothing del taladro. Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de \varnothing , cilindridad y concentricidad.

Suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432051 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

Descripción técnica

Capacidad de medición	160 - 250 mm
Profundidad de medición	250 mm

Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 µm
Número de pernos de medición	6
Ancho plato de centrado	90 mm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	C1
Calibración	C4
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

CalibraciónInstrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 800 mm	023210 800
CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkKSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos1 ud. Tipo 90-300	439914 90-300
--	---------------