

Garant**Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 6/0,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	206372 6/0,5
GTIN	4045197599025
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:****GARANT Diabolo:**

geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.

Tolerancia: radio de corte $R_1 = \pm 0,005$ mm.

Sin paso dinámico de la espiral.

Sin paso de espiral dinámico.

Descripción técnica

Ø de cuello D_1	5,5 mm
Ø de corte D_c	6 mm
Voladizo L_1 incl. cuello	21 mm
Número de dientes Z	6
Avance f_z para fresado copiado en acero < 65 HRC	0,048 mm
Radio de filo R_1	0,5 mm
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud de filo L_c	7 mm
Longitud total L	57 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo de hélice	50 grados

Serie	Diabolo
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerancia Ø nominal	e8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiador
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Fresa tórica

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 50 HRC	adecuado	190 m/min	H
Acero < 55 HRC	adecuado	170 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	150 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	110 m/min	H
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------

