

Garant
Fresa frontal cilíndrica de desbastar y acabar NF, TiN, Øxancho js16: 40X32 mm

Datos de pedido

Número de pedido	182520 40X32
GTIN	4045197096968
Clase de artículo	11U

Descripción
Ejecución:
Perfil destalonado.

Fresa de desbastar y acabar con cabeza del diente plana.

Nota:

f_z para $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø de perforación H7: 16 mm

Número de dientes Z: 6

Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm

Descripción técnica

Ø de perforación H7	16 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Número de dientes Z	6
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación

Altura total	32 mm
Recubrimiento	TiN
Material de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Perfil de fresado	NF
Tolerancia Ø nominal	js16
Alojamiento fresa frontal cilíndrica	con ranura de ajuste
Ángulo de hélice	27 grados
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Refrigeración interior	no
Ángulo del chaflán angular	90 grados
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa cilíndrica