

**Garant****Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios, Altura del mango h: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	294500 25
GTIN	4062406706548
Clase de artículo	21T

**Descripción****Ejecución:**

Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

**Aplicación:**

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

**Idóneo para:**

Plaquitas de corte reversibles con radios n.º 294510 y 216841.

**Nota:**

$D_{\min}$ . corresponde al diámetro interior más pequeño posible de la pieza para evitar una colisión.

**Descripción técnica**

Longitud total L	150 mm
Tornillo para plaquita	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{\min}$	20 mm
$L_4$	30 mm
Plaquita de corte adecuada	294510
b	25 mm
Fresas de punta esférica	hacia delante
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado  
3,0 Nm

211750 3,0

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión  
Perfil Torx® TX15

675155 TX15