

Garant**Fresas angulares forma D 45°, Sin revestimiento, Ø js 16DC: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	194020 16
GTIN	4045197109460
Clase de artículo	11W

Descripción**Ejecución:**

Superficie con tratamiento especial.

Forma D de corte sólo en el perímetro, dentado recto.

Nota:

Para fresar guías pequeñas en la fabricación de herramientas y máquinas.

Descripción técnica

Ø de cuello D_1	8 mm
Número de dientes Z	6
Avance f_z en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud total L	60 mm
Longitud de filo L_c	4 mm
Forma	D
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS Co 5
Norma	DIN 1833

Tolerancia Ø nominal	js16
Dirección de aproximación	horizontal
Mango	DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
Ángulo del chaflán angular	45 grados
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresas angulares

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	70 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	22 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	35 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		