


Garant**ZDHT 150540FR-F10, HU7705, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211774 ALU
GTIN	4062406681951
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Radio angular: 4 mm

Avance f_z por diente: 0,1- 0,25 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$: 13,5 mm

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	13,5 mm
Radio angular	4 mm
Avance f_z por diente	0,1- 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	ZDHT 150540FR-F10
Clase	HU7705

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	900 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		