

Garant
ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Tipo: ALU


Datos de pedido

Número de pedido	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Nota:

Antes de utilizar esta plaquita con $r = 6,0$ mm se requiere una modificación de soporte.

Radio angular: 6 mm

Avance f_z por diente: 0,1- 0,25 mm

Descripción técnica

Radio angular	6 mm
Avance f_z por diente	0,1- 0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	ZDHT 150560FR-F10
Clase	HU7705
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	900 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		