

**DCMT 11T302, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 11T302 HBT020 Clase: HBT020  
Rompevirutas: PF  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 250 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PF
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Clase	HBT020
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Material de corte	MD

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 330 m/min
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado