


DCMT 11T302, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Clase de artículo	22D

Descripción

DCMT 11T302 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	MF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 11T302
Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Clase	HBT130
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado