

**Garant**
**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Serie	Master Eco
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Longitud total L	100 mm
Calzo	259033 10
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tornillo para brida de sujeción	259021 7
Tornillo para calzo	259027 7

Brida de sujeción	259038 19
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2020H16
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte

## Accesorios

Brida de sujeción Tipo 19	259038 19
Calzo Tipo 1	259031 1
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Tornillo para brida de sujeción Tipo 7	259021 7
Tornillo para calzo Tipo 9	259025 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500