



Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas, Para tipo de plato: 160



Datos de pedido

Número de pedido	313315 160
GTIN	4062406699116
Clase de artículo	32R

Descripción

Ejecución:

Sin escalonar, para el mandrinado de \varnothing de sujeción individualizados. Superficie de apoyo **fresada, sin pavonar.**

Aplicación:

Como las mordazas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado **en pocos segundos**, es conveniente tener disponibles para el uso varias unidades de mordazas junto a la máquina.

De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta.

Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Para atornillar a bocas de base templadas. Para procesos de sujeción de piezas de trabajo de forma irregular o ya mecanizadas que no se deben dañar. Para ello, las garras se acaban de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.º 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

El tam. 400 es apto también para el tamaño de plato 500.

Garras intercambiables de aluminio, **a petición.**

Descripción técnica

Anchura de ranura D	8 mm
Longitud de alma A	18 mm
Altura H	36,5 mm
Distancia entre perforaciones b	32 mm
Para tipo de plato	160 mm
Longitud L	85 mm
Anchura B	20 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno Röhms con barra de cuña y mordazas
Adecuado para el código de color	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Bocas para plato de barra de cuña