




## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 400



### Datos de pedido

Número de pedido	313405 400
GTIN	4019208193434
Clase de artículo	32R

### Descripción

#### Ejecución:

Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°  
Ranura y dentado **con fresado fino, sin pavonar.**

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para:

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

#### Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

#### Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Distancia entre agujeros a	20 mm
Longitud L	130 mm
Anchura de ranura D	25,5 mm
Altura H	80 mm

Distancia entre perforaciones b	31 mm
para rosca DIN 912	M20
Anchura B	50 mm
también adecuado para tipo de plato	500/630 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática