

Garant**Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios, Altura del mango h: 16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 294500 16 |
| GTIN | 4062406706524 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción**Ejecución:**

Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Idóneo para:

Plaquitas de corte reversibles con radios n.º 294510 y 216841.

Nota:

D_{\min} . corresponde al diámetro interior más pequeño posible de la pieza para evitar una colisión.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Longitud total L | 100 mm |
| L_4 | 30 mm |
| Tornillo para plaquita | 269021 2 (TX15; 3 Nm) |
| D_{\min} | 20 mm |
| Plaquita de corte adecuada | 294510 |
| b | 16 mm |
| Fresas de punta esférica | hacia delante |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
3,0 Nm

211750 3,0

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Perfil Torx® TX15

675155 TX15