



Arnés IGNITE TRION, Tipo: M/XXL



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 098107 M/XXL |
| GTIN | 4030281305026 |
| Clase de artículo | 09F |

Descripción

Ejecución:

Ignite Trion. Arnés completo de alto rendimiento. Funcional y ergonómico gracias al acolchado asimétrico en la cadera y las **anillas de sujeción abatibles según EN 358** que permiten trabajar sin molestias. El nuevo sistema evita el aflojamiento indeseado de la cinta. Con lazos adicionales. Especialmente apropiado para el uso en almacenes de estanterías altas. Nueva serie de arneses Ignite con detalles inteligentes, como **acolchado para los hombros y las piernas**, cierres Oktalock de alta calidad para la carga uniforme en ambas partes. **Arrollamiento del cinturón** para trabajar sin molestias, así como un **indicador de caídas**. Peso máx. admisible: 140 kg.

Aplicación:

Trabajos en fachadas, construcción de andamios y estructuras metálicas, plataformas elevadoras de trabajo, protección anticaídas permanente.

Norma:

EN 361:2002

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Peso: 2,48 kg

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------|
| Tamaño del fabricante | M / XXL |
| Cadera | 800 - 1300 mm |
| Peso | 2,48 kg |
| Tipo de producto | Arnés |