



Dispositivo enrollador de cables, Tipo: 15



Datos de pedido

Número de pedido	081193 15
GTIN	4062406745714
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con **automatismo de extensión y de arrollamiento automático, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico** cerrada y altamente resistente a la rotura. **Protección térmica contra sobrecargas**, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.

Montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°**.

Función:

IP24: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero debe evitarse el contacto.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.º 080066 al 080079.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Potencia nominal en estado desenrollado	2000 (16 A) W

Clase de cable	H07RN-F
Tensión nominal	230 V
Anchura	175 mm
Clase de protección IP	IP 24
Altura	390 mm
Material cable	Goma de neopreno
Frecuencia de red	50 Hz
Estructura de cable	3G1,5
Longitud de cable	15 m
Número de tomas de corriente	1
Longitud	429 mm
Tipo de producto	Dispositivo enrollador de cables