

Garant**DNMG 150604, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150604 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604

Rompevirutas	TIS
Clase	HB7415-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Aplicación principal	S
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado