


Garant**SNMG 120404, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7415-1 Radio angular: 0,4 mm
Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Clase	HB7415-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Aplicación principal	S

Número de cambios/cortes	8
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Material de corte	MD
Rompevirutas	TIS
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado