

Garant**TNMG 160404, Clase: HB7415-1****Datos de pedido**

Número de pedido	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7415-1
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	TIS
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado