

**Garant****Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma B 6H+0,1, AlTiX, M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	132735 M8
GTIN	4062406718985
Clase de artículo	111

**Descripción****Ejecución:****Clase de tolerancia: ISO2/6H + 0,1****Macho para roscar universal**, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.

- **Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.**
- **Coefficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.**
- **Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.**

**Aplicación:**

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

**Recomendación:**Recomendamos aumentar el  $\varnothing$  del agujero para roscar en la medida de la tolerancia.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E PM

Norma: DIN 371

Clase de tolerancia: ISO 2 6H + 0,1

Paso de rosca: 1,25 mm

Longitud total L: 90 mm

 $\varnothing$  de mango D<sub>s</sub>: 8 mm

Vástago cuadrado □: 6,2 mm

 $\varnothing$  de agujero para roscar: 6,8 mm**Descripción técnica**

$\varnothing$ de mango D <sub>s</sub>	8 mm
$\varnothing$ de rosca	8 mm

Ø de agujero para roscar	6,8 mm
Profundidad de rosca	24 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H + 0,1
Tipo de rosca	M
Longitud total L	90 mm
Tamaño de rosca	M8
Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	1,25 mm
Material de corte	HSS E PM
Vástago cuadrado □	6,2 mm
Número de filos Z	3
Recubrimiento	AlTiX
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	verde
Serie	Master Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	30 m/min	N

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	35 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	12 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	8 m/min	M
GG(G)	adecuado	20 m/min	K
CuZn	adecuado	20 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		