

Garant**DNMG 150612, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150612 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Material de corte	MD

Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7415-1
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Rompevirutas	TIM
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado