


Garant**CC. T 09T302, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T302 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	TIS
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Radio angular	0,2 mm

Tolerancia	M
Clase	HB7415-1
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Aplicación principal	S
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado