

Garant**DC. T 11T302, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 260356 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749637 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

DCMT 11T302 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Rompevirutas | TIS |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 50 - 110 m/min |
| Tolerancia | M |
| Clase | HB7415-1 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Código ISO plaqueta de corte | DCMT 11T302 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Condición de corte | continuo |
| Material de corte | MD |
| Radio angular | 0,2 mm |
| Aplicación principal | S |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Avance f | 0,05 - 0,3 mm/rev, |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |