


**Garant****CCMT 09T308, Clase: HB7415-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7415-1
Aplicación principal	S
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	TIS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado