


**DCMT 070202, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Clase de artículo	22D

Descripción

DCMT 070202 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PF
Profundidad de corte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Rompevirutas	PF
Clase	HBT020
Radio angular	0,2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado