


**DCMT 070202, Clase: HBT130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 070202 HBT130 Clase: HBT130  
 Rompevirutas: MF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Rompevirutas	MF
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Clase	HBT130
Aplicación principal	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado