


Garant**CCMT 120408, Clase: HB7415-1****Datos de pedido**

Número de pedido	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Tolerancia	M
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	S
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2

Clase	HB7415-1
Rompevirutas	TIS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado