

Garant**DC. T 11T308, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Tolerancia	M
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7415-1
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,

Rompevirutas	TIS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	S
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado