


CCMT 060202, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 060202 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Aplicación principal	MF
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Rompevirutas	MF
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado