

**Garant****VBMT 160404, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Clase de artículo	21G

## Descripción

VBMT 160404 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	TIS
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Clase	HB7415-1
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404

Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	S
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado