

**Garant****VBMT 160408, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Clase de artículo	21G

## Descripción

VBMT 160408 HB7415-1 Clase: HB7415-1

Rompevirutas: TIS

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	TIS
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	2

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Clase	HB7415-1
Aplicación principal	S
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado