


Garant**CNMG 120408, Clase: HU7305-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Clase	HU7305-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CNNG 120408
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	N

Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	AM1
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado