

Garant
CNMG 120408, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120408 HB7130-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Clase	HB7130-2
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado