


**Garant**
**CNMG 09T304, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 09T304 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

### Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Material de corte	MD

Aplicación principal	M
Clase	HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	VS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado