


Garant**CNMG 09T308, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T308 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min

Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Clase	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado