


**Garant**
**WNMG 060408, Clase: HB7130-2**


## Datos de pedido

Número de pedido	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 060408 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Clase	HB7130-2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado