

**Garant**
**CC. T 060204, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 060204 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VS
Tolerancia	M

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Clase	HB7130-2
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado