

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tornillo para brida de sujeción	259021 7
Brida de sujeción	259038 19
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2020H16
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	100 mm
Calzo	259033 10

Serie	Master Eco
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para calzo	259027 7
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Tornillo para calzo Tipo 7	259027 7
Brida de sujeción Tipo 19	259038 19
Tornillo para brida de sujeción Tipo 7	259021 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500