

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm

Datos de pedido

Número de pedido	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tornillo para calzo	259027 7
Serie	Master Eco
Tornillo para brida de sujeción	259021 7
Brida de sujeción	259038 19
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259033 10
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2525X16

Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	110 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo para brida de sujeción Tipo 7	259021 7
Tornillo para calzo Tipo 7	259027 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Brida de sujeción Tipo 19	259038 19
Calzo Tipo 1	259031 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500