

Garant**CC. T 060202, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 060202 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Aplicación principal	M
Material de corte	MD

Clase	HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado