

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm

Datos de pedido

Número de pedido	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tornillo para brida de sujeción	259021 6
Calzo	259033 6
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Espiga	259049 7
Tamaño de placa	8 mm
Serie	Master Eco
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm

Código ISO Soporte	MWLNR/L 2525X08
Longitud total L	105 mm
Brida de sujeción	259038 18
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Cabezal de corte