

Garant**CC. T 09T302, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T302 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Rompevirutas	VS
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado