

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250600 20/11
GTIN	4062406734794
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descripción técnica

Serie	Eco
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo para calzo	259027 2
Calzo	259033 3
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm

Anchura de función L ₄	25 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 11
Longitud total L	125 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 3	259027 3
Destornillador dinámico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo Tipo 1	269007 1