

**Garant****WNMG 060404, Clase: HB7130-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7130-2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	VS
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado