

Garant**CC. T 120404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado