


Garant**SCMT 09T304, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7130-2
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado