


Garant
SC. T 09T304, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 09T304 HB7130-2 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado