

Garant**TC. T 110204, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 110204 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Material de corte	MD
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Rompevirutas	VM
Número de cambios/cortes	3
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado