


Garant**SCMT 120404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 120404 HB7130-2 Radio angular: 0,4 mm
Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,4 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado