

Garant
VBMT 110304, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 110304 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Clase	HB7130-2
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min

Rompevirutas	VS
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado