

Garant**VBMT 110302, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado